



# 电子分析天平

INSIZE PLUS

高精度

数据传输

- 符合JJG电子天平国家计量检定规程
- 下置式电磁平衡力传感器
- 铝合金基座、防风罩、三面玻璃移门
- 归零、称重、去皮
- 计数、检重、累加、动物秤、百分比显示
- 峰值显示和实时显示两种模式
- 管理员权限
- 配方数据库: 可储存99种配方, 每种配方最多含20种成分
- LCD显示, 带背光
- 数据输出
- 自动关机
- 单位: g, mg, ct, oz, ozt, dwt, mlb, GN, tj, gj, mo
- 底部带下秤钩



8312-220-C



称重测试界面

## 可选配件

|       |              |
|-------|--------------|
| 静电消除器 | 8312-PI      |
| 打印机   | 8306-PRINTER |

## 技术参数

| 型号        | 8312-120-C    | 8312-220-C | 8312-120A-C | 8312-220A-C | 8312-310A-C |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 校准方式      | 手动外部砝码校准      |            | 全自动内置砝码校准   |             |             |
| 最大称量      | 120g          | 220g       | 120g        | 220g        | 310g        |
| 最小称量      | 10mg          | 10mg       | 10mg        | 10mg        | 10mg        |
| 分辨率(d)    | 0.1mg         | 0.1mg      | 0.1mg       | 0.1mg       | 0.1mg       |
| 检定分度值(e)  | 1mg           | 1mg        | 1mg         | 1mg         | 1mg         |
| 重复性       | ±0.1mg        |            |             |             |             |
| 线性误差      | ±0.3mg        |            |             |             |             |
| 响应时间      | 2.5s          |            |             |             |             |
| 输出接口      | RS232         |            |             |             |             |
| 秤盘尺寸      | Ø80mm         |            |             |             |             |
| 工作温度      | 18~23°C       |            |             |             |             |
| 工作湿度      | 20~85%RH      |            |             |             |             |
| 电源        | 电源适配器(24V/1A) |            |             |             |             |
| 尺寸(长×宽×高) | 350×215×345mm |            |             |             |             |



静电消除器(选配)



打印机(选配)