

## 粗糙度仪校准样块

- 符合企业标准
- 用于校准粗糙度仪
- 玻璃材料制造

粗糙度仪使用与被测值相近的  
样块校准后, 可提高测量精度

型号	粗糙度值(Ra)	供货偏差*	均匀性
ISR-LS601	0.1 $\mu\text{m}$	-20%~+10%	3%
ISR-LS602	0.2 $\mu\text{m}$	$\pm 10\%$	3%
ISR-LS603	0.4 $\mu\text{m}$	$\pm 10\%$	3%
ISR-LS604	0.8 $\mu\text{m}$	$\pm 10\%$	3%
ISR-LS605	1.6 $\mu\text{m}$	$\pm 10\%$	3%
ISR-LS606	3.2 $\mu\text{m}$	$\pm 10\%$	2%
ISR-LS607	6.4 $\mu\text{m}$	$\pm 10\%$	2%

\* 供货的实际值与标称值的偏差



ISR-LS603